


Skrutka so šesťhrannou hlavou iso-metrický závit DIN 931 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M8X65



Číslo položky	01400.080.065
Značka	-
UBB	950351187519
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408129
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M8
Dĺžka (L) (mm)	65
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie	ISO metrický
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Zinkované ponorením
Závit (dlhý)	Metrický závit

Normy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

Technické špecifikácie

k	5.3
P	1.25
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	22
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	28
s	13

Technický náčrt

