

Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço Sem tratamento de superfície 010.9 M3X30



Referência	07400.030.030
Marca	-
UBB	950351472895
UNSPSC	31161518
EAN	8715492082411
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M3
Comprimento	30 mm
Classe	010.9
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Info

Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica. Todas as dimensões são valores indicativos e pode haver desvios dependendo do fabricante. Devido à desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida. Quando

Normas

DIN	≈7991
ISO	10642

são classes de aço (8.8 / 10.9 / 12.9) com reduzida capacidade de carga têm de ser marcados, a marcação desta classe é precedida do dígito "0". Então 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9. No aço inox está apenas marcada a classe do inox e não as suas propriedades mecânicas (A2-70 → A2). Estas duas formas de marcação podem ocorrer durante a fase de transição.

Especificação técnica

b (min.)	18
d-D	M3
dk (max.)	5.81
Rosca total C ≤	25
k (max.)	1.86
L (mm)	30
P	0.5
s	2
α	90

Desenho técnico

