

Skrutka so šest'hrannou hlavou iso-metrický závit DIN 931 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M10X120/ S=17

Číslo položky	01400.100.120
Značka	-
UBB	950351189598
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408334
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šest'hranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkované ponorením
Závit	Metrický závit

Info

U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METrickým LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování. Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme šrouby použít bez problému v jakémkoli závitovém

Normy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

FABORY

otvoru. Závít
odpovídajících ISO-
METRICKÝCH
LÍCOVANÝCH
matic je vyroben v
toleranční třídě 6H
až PO zinkování,
takže matice
dokonale lícují se
šrouby. ISO metrický

Technické špecifikácie

Technický náčrt

