

Skrutka so šest'hrannou hlavou iso-metrický závit DIN 931 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M27X110

Číslo položky	01400.270.110
Značka	-
UBB	950351197591
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409607
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M27
Dĺžka	110 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šest'hranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkované ponorením
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Info

U žiarov
zinkovaných šroubů
s ISO-METRICKÝM
LÍCOVANÝM
závitom je závit
vyválcován s
menšími rozměry,
takže správných
rozměrů dle
toleranční třídy h
dosáhne AŽ PO
zinkování.Výhodou
tohoto způsobu
výroby je, že
můžeme šrouby
použít bez
problému v

FABORY

jakémkoli závitovém
otvoru. Závit
odpovídajících ISO-
METRICKÝCH
LÍCOVANÝCH
matic je vyroben v
toleranční třídě 6H
až PO zinkování,
takže matice
dokonale lícuje se
šrouby. ISO metrický

Technické špecifikácie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	110
P	3
s	41

Technický náčrt

