

## Skrutka so šest'hrannou hlavou iso-metrický závit DIN 931 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M33X140

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Číslo položky | 01400.330.140         |
| Značka        | -                     |
| UBB           | 954351241367          |
| UNSPSC        | 31161620              |
| EAN           | 8715492409829         |
| PKG. of 5     | Len kompletne balenie |

### Technické parametre

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Priemer             | M33                    |
| Dĺžka               | 140 mm                 |
| Trieda              | 8.8                    |
| Vlastnosti nákrutky | Šestihran              |
| Tvar hlavy          | Šest'hranné            |
| Materiál            | Oceľ                   |
| Smer závit          | Pravý                  |
| Vlastnosti povrchu  | Zinkované<br>ponorením |
| Závit               | Metrický závit         |

### Info

U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválnčován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování. Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme šrouby použít bez problému v

### Normy

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-112    |
| DIN  | 931        |
| NEN  | 1555       |
| ISO  | 4014       |
| ASME | B18.2.3.1M |

# FABORY

jakémkoli závitovém  
otvoru. Závit  
odpovídajících ISO-  
METRICKÝCH  
LÍCOVANÝCH  
matic je vyroben v  
toleranční třídě 6H  
až PO zinkování,  
takže matice  
dokonale lícuje se  
šrouby. ISO metrický

## Technické špecifikácie

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 78  |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 91  |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 72  |
| d-D                                | M33 |
| k                                  | 21  |
| L (mm)                             | 140 |
| P                                  | 3.5 |
| s                                  | 50  |

## Technický náčrt

