



Skrutka so šesťhrannou hlavou iso-metrický závit ISO 4014 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M36X220

Číslo položky	01400.360.220
Značka	-
UBB	954351242019
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409904
PKG. of 2	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M36
Dĺžka (L)	220
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie	ISO metrický
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Zinkované ponorením
Závit (dlhý)	Metrický závit

Normy

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Info	ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating. After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.
------	---

Technické špecifikácie

FARORV

s	55
b (min.): 125mm<L≤200mm	84
k	22.5
P	4
b (min.): L≤125mm	78
b (min.): L>200mm	97

Technický náčrt

