



## Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Ocel' Zinkované ponorením 8.8/8 M12X120

Číslo položky 01405.120.120

Značka -

UBB 500574459391

UNSPSC 31161620

EAN 8715494283816

PKG. of 50 Len kompletne  
balenie

### Technické parametre

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Priemer             | M12                    |
| Dĺžka               | 120 mm                 |
| Trieda              | 8.8/8                  |
| Vlastnosti nákrutky | Šestihran              |
| Tvar hlavy          | Šest'hranné            |
| Materiál            | Oceľ                   |
| Smer závit          | Pravý                  |
| Vlastnosti povrchu  | Zinkované<br>ponorením |
| Závit               | Metrický závit         |

Info

Pouze celá  
balení.Konstrukce  
prováděné v  
Evropě musí být v  
souladu s nařízením  
o stavebních  
produktech (CPR)  
305/2011 aby bylo  
docíleno ochrany  
a bezpečnosti  
osob i staveb.Ve  
většině případů to  
znamená použití  
výrobků podle  
harmonizované  
evropské normy  
(hEN-noremy).Pro

### Normy

|     |           |
|-----|-----------|
| ISO | 4014/4032 |
| EN  | 15048     |

nepředepnuté  
šroubové spoje, to  
znamená použití  
spojovacího  
materiálu dle normy  
EN 15048-1.V  
porovnání s  
běžnými šrouby  
ISO 4014/4017  
(dříve DIN 931/933)  
a maticemi ISO  
4032 (DIN 934),  
šrouby a matice  
podle EN 15048 mají  
doplňující označení  
'SB' (konstrukční  
šrouby) a obal  
obsahuje CE-  
logo.Výrobci  
musí být CE  
certifikováni pro  
výrobu spojovacího  
materiálu dle normy  
EN 15048.Šrouby  
a matice jsou  
baleny společně  
v jedné uzavřené  
krabici.Prohlášení  
o výkonu (DoP)  
je k dispozici.ISO  
metrický

## Technické špecifikácie

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 36   |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 49   |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 30   |
| d-D                                | M12  |
| k                                  | 7.5  |
| L (mm)                             | 120  |
| m (max.)                           | 10.8 |
| P                                  | 1.75 |
| s                                  | 18   |

## Technický náčrt

