
FABORY



# Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Oceľ Zinkované ponorením 8.8/8 M20X100

| | |
|---|---|
| Číslo položky | 01405.200.100 |
| Značka | - |
| UBB | 500574461355 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715494284011 |
| PKG. of 25 | Len kompletné balenie |

## Technické parametre

| | |
|---|---|
| Priemer | M20 |
| Dĺžka | 100 mm |
| Trieda | 8.8/8 |
| Vlastnosti nákrutky | Šestihran |
| Tvar hlavy | Šesťhranné |
| Materiál | Oceľ |
| Smer závitu | Pravý |
| Vlastnosti povrchu | Zinkované ponorením |
| Závit | Metrický závit |
| Info | Pouze celá balení.Konstrukce prováděné v Evropě musí být v souladu s nařízením o stavebních produktech (CPR) 305/2011 aby bylo docíleno ochrany a bezpečnosti osob i staveb.Ve většině případů to znamená použití výrobků podle harmonizované evropské normy (hEN-noremy).Pro |

## Normy

| | |
|---|---|
| EN | 15048 |
| ISO | 4014/4032 |

nepředepnuté šroubové spoje, to znamená použití spojovacího materiálu dle normy EN 15048-1.V porovnání s běžnými šrouby ISO 4014/4017 (dříve DIN 931/933) a maticemi ISO 4032 (DIN 934), šrouby a matice podle EN 15048 mají doplňující označení 'SB' (konstrukční šrouby) a obal obsahuje CE-logo.Výrobci musí být CE certifikováni pro výrobu spojovacího materiálu dle normy EN 15048.Šrouby a matice jsou baleny společně v jedné uzavřené krabici.Prohlášení o výkonu (DoP) je k dispozici.ISO metrický

## Technické špecifikácie

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 52 |
| b (min.): L200mm | 65 |
| b (min.): L≤125mm | 46 |
| d-D | M20 |
| k | 12.5 |
| L (mm) | 100 |
| m (max.) | 18 |
| P | 2.5 |
| s | 30 |

## Technický nákres

