

## Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M18X50

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Referência | 51010.180.050             |
| Marca      | -                         |
| UBB        | 951351789866              |
| UNSPSC     | 31161620                  |
| EAN        | 8715492256843             |
| Emb. de 25 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Diâmetro         | M18                                                                              |
| Comprimento      | 50 mm                                                                            |
| Classe           | 70                                                                               |
| Encaixe          | Sextavado                                                                        |
| Forma da cabeça  | Cabeça sextavada                                                                 |
| Material         | Aço inoxidável                                                                   |
| Material técnico | A2                                                                               |
| Direção da rosca | Direita                                                                          |
| Rosca            | Métrica                                                                          |
| Info             | Diâmetros M20 são no mínimo classe 50. Comprimentos 8xd são no mínimo classe 50. |

### Normas

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1568       |
| NF   | E25-114    |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 933        |
| ISO  | 4017       |

### Especificação técnica

|        |      |
|--------|------|
| d-D    | M18  |
| k      | 11.5 |
| L (mm) | 50   |
| P      | 2.5  |
| s      | 27   |

### Desenho técnico

