

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M8X10

Číslo položky	04110.080.010
Značka	-
UBB	954351348535
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117298
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	10 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technické špecifikácie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	10
P	1.25
s	13

Technický náčrt

