



Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M8X12

Číslo položky	04110.080.012
Značka	-
UBB	954351348618
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117304
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M8
Dĺžka (L) (mm)	12
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Nelegovaná
Závit (dlhý)	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Technické špecifikácie

k	5.3
P	1.25
s	13

Technický náčrt

