

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M10X25

Číslo položky	04110.100.025
Značka	-
UBB	950351330812
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117465
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	25 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568

Technické špecifikácie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	25
P	1.5
s	17

Technický náčrt

