



## Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M10X30

Číslo položky	04110.100.030
Značka	-
UBB	950351330994
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117472
PKG. of 200	Len kompletne balenie

### Technické parametre

Priemer (d-D)	M10
Dĺžka (L) (mm)	30
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Nelegovaná
Závit (dlhý)	Metrický závit
Šírka kľúča	17
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

### Normy

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

### Technické špecifikácie

k	6.4
P	1.50
s	17

### Technický náčrt

