



Șurub cu cap înecat și locaș hexagonal ISO 10642 O#el Zincat 010.9 M8X25

Cod Articol	07405.080.025
Marcă	-
UBB	500648963147
UNSPSC	31161518
EAN	8717077240445
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M8
Lungime (L) (mm)	25

Standarde

DIN	≈7991
ISO	10642

Remarci	Toate dimensiunile sunt valorile de ghidaj și pot varia în funcție de producător. Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă. Când organe de asamblare de oțel (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitatea de sarcină redusă trebuie marcate, simbolul reprezentând clasa de proprietăți este precedat de cifra '0'. Deci 8.8 → 08.8 și 10.9 → 010.9 și 12.9 → 012.9. Pentru organe de asamblare de oțel inoxidabil acest lucru este indicat prin marcarea
---------	---

doar a gradului
oțelului exceptând
clasa de proprietăți
70 (ex. A2-70 →
A2). Actualele
și precedentele
marcaje pot apărea
în paralel.

Clasă	010.9
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap înecat
Material (lung)	O#el
Direc#ie filet	Dreapta
Tratament al suprafeței	Zincat

Filete Filet metric

Info Aten#ie:
electro galvanizarea
acestor produse
poate cauza
fragilizarea la
hidrogen.

Specificatii tehnice

b (min.)	28
d_k (max.)	16.43
Filet complet $L \leq$	45
k (max.)	4.96
P	1.25
s	5
α	90°

Desen tehnic

