FABORY

Skrutka so šesťhrannou **hlavou DIN 933** Oceľ **Nelegovaná 10.9 M14X30**

Číslo položky	04110.140.030
Značka	-
UBB	950351331646
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117755
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M14
Dĺžka	30 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	30
P	2
s	22

Technický nákres

