



## Șurub cu cap înecat și locaș hexagonal ISO 10642 Oțel inoxidabil A2 M16X130

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 51060.160.130        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 952351625910         |
| UNSPSC      | 31161518             |
| EAN         | 8715492265722        |
| PKG. of 25  | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Diameter        | M16             |
| Lungime         | 130 mm          |
| Tip antrenare   | Locaș hexagonal |
| Forma de cap    | Cap înecat      |
| Material        | Oțel inoxidabil |
| Material tehnic | A2              |
| Direcție filet  | Dreapta         |
| Filete          | Filet metric    |

### Standarde

|     |       |
|-----|-------|
| ISO | 10642 |
|-----|-------|

#### Info

Toate dimensiunile sunt valorile de ghidaj și pot varia în funcție de producător. Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă. Când organe de asamblare de oțel (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitatea de sarcină redusă trebuie marcate, simbolul reprezentând clasa de proprietăți este

precedat de cifra  
'0'. Deci 8.8 →  
08.8 și 10.9 →  
010.9 și 12.9 →  
012.9. Pentru organe  
de asamblare de  
oțel inoxidabil acest  
lucru este indicat  
prin marcarea  
doar a gradului  
oțelului exceptând  
clasa de proprietăți  
70 (ex. A2-70  
→ A2). Actualele  
și precedentele  
marcaje pot apărea  
în paralel.

## Specificatii tehnice

|                        |       |
|------------------------|-------|
| b (min.)               | 48    |
| d-D                    | M16   |
| dk (max.)              | 30.61 |
| Filet complet $L \leq$ | 70    |
| k (max.)               | 8.8   |
| L (mm)                 | 130   |
| P                      | 2     |
| s                      | 10    |
| $\alpha$               | 90    |

## Desen tehnic

