FABORY

Skrutka so šesťhrannou **hlavou DIN 933** Oceľ **Nelegovaná 10.9 M14X80**

Číslo položky	04110.140.080
Značka	-
UBB	954351349863
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117847
PKG. of 50	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M14
Dĺžka	80 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933

Technické špecifikácie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	80
P	2
s	22

Technický nákres

