

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 8.8 M52X240

Číslo položky	01000.520.240
Značka	-
UBB	950351036211
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012357
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M52
Dĺžka	240 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	116
b (min.): L200mm	119
d-D	M52
k	33
L (mm)	240
P	5
s	80

Technický náčrt

