

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 8.8 M14X120

Číslo položky	01010.140.120
Značka	-
UBB	950351920877
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014566
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M14
Dĺžka	120 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568

Technické špecifikácie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	120
P	2
s	22

Technický náčrt

