

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M18X30

Číslo položky	04110.180.030
Značka	-
UBB	953351008891
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118035
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M18
Dĺžka	30 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568

Technické špecifikácie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	30
P	2.5
s	27

Technický náčrt

