

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 10.9 M20X70

Číslo položky	04110.200.070
Značka	-
UBB	950351964198
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118158
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M20
Dĺžka	70 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	70
P	2.5
s	30

Technický náčrt

