

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 8.8 M27X100

Číslo položky	01010.270.100
Značka	-
UBB	950351923277
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015839
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M27
Dĺžka	100 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Technické špecifikácie

d-D	M27
k	17
L (mm)	100
P	3
s	41

Technický náčrt

