




Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 961 Oceľ Nelegovaná 8.8 M14X1,50X25

Číslo položky 01070.140.025

Značka -

UBB 950351136128

UNSPSC 31161620

EAN 8715492021687

PKG. of 100 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M14
Dĺžka	25 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický jemný závit

Normy

DIN	961
NF	E25-151
ISO	8676
NEN	1568

Technické špecifikácie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	25
P	1.5
s	22

Technický náčrt

