

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M16X60

Číslo položky 04113.160.060

Značka -

UBB 954351248131

UNSPSC 31161620

EAN 8715492118899

PKG. of 25 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	60 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Dacromet 500 LC Grade A
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

d-D	M16
k	10
L (mm)	60
P	2
s	24

Technický náčrt

