
FABORY



Nastavovacia skrutka s malou šesťhrannou hlavou s plným čapíkom DIN 561 Oceľ Nelegovaná 22H M10X45

Číslo položky	01098.100.045
Značka	-
UBB	500644995234
UNSPSC	31161620
EAN	8717077049178
PKG. of 50	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	45 mm
Threaded pitch (P)	1.5
Trieda	22H
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Hrot	Dog
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

NF	E25-133
DIN	561

Technické špecifikácie

d-D	M10
dp (max.)	7
k	7
L (mm)	45
P	1.5
s	13
z2 (min.)	5

Technický nákres

