



Nastavovacia skrutka s malou šesťhrannou hlavou s plným čapíkom DIN 561 Oceľ Nelegovaná 22H M12X35

Číslo položky	01098.120.035
Značka	-
UBB	952351214640
UNSPSC	31161620
EAN	8715492022776
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	35 mm
Threaded pitch (P)	1.75
Trieda	22H
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Hrot	Dog
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	561
NF	E25-133

Technické špecifikácie

d-D	M12
dp (max.)	8.5
k	9
L (mm)	35
P	1.75
s	17
z2 (min.)	6

Technický náčrt

