

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Nelegovaná |12| M10

Číslo položky	04190.100.001
Značka	-
UBB	950355326964
UNSPSC	31161727
EAN	8715492123138
PKG. of 250	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Trieda	12
Vlastnosti nákrutky	Šesťhran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technické špecifikácie

d-D	M10
m	8
P	1.5
s	17

Technický náčrt

