FABORY

Šesťhranná **matica DIN 934**
Oceľ **Nelegovaná |12| M12**

Číslo položky	04190.120.001
Značka	-
UBB	950355327046
UNSPSC	31161727
EAN	8715492123145
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Trieda	|12|
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Technické špecifikácie

d-D	M12
m	10
P	1.75
s	19

Technický nákres

