




Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Oceľ Pozinkované 8.8 M8X150

Číslo položky 01210.080.150

Značka -

UBB 954351847262

UNSPSC 31161620

EAN 8715492030207

PKG. of 50 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	150 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114

Technické špecifikácie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	150
P	1.25
s	13

Technický náčrt

