



Skrutka s vnútorným šesťhranom **DIN 912** Oceľ **Pozinkované 10.9 M4X6**

Číslo položky	07023.040.006
Značka	-
UBB	500647934958
UNSPSC	31161605
EAN	8717077281516
PKG. of 500	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M4
Dĺžka	6 mm
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

BS	4168-1
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NEN	1241
ISO	4762

Technické špecifikácie

b	20
d-D	M4
dk (max.)	7
Plný závit $L \leq$	25
k (max.)	4
L (mm)	6
P	0.7

Technický náčrt



