




Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Pozinkované 8.8 M12X16/ S=19

Číslo položky 01210.120.016

Značka -

UBB 950351071507

UNSPSC 31161620

EAN 8715492030580

PKG. of 100 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	16 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017

Technické špecifikácie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	16
P	1.75
s	19

Technický náčrt

