




Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Pozinkované 8.8 M12X25/ S=19

Číslo položky 01210.120.025

Značka -

UBB 950351071846

UNSPSC 31161620

EAN 8715492030641

PKG. of 100 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	25 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

Technické špecifikácie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	25
P	1.75
s	19

Technický náčrt

