



Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Pozinkované 8.8 M12X70/ S=19

Číslo položky 01210.120.070

Značka -

UBB 950351072752

UNSPSC 31161620

EAN 8715492030801

PKG. of 50 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M12
Dĺžka (L) (mm)	70
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Pozinkované
Závit (dlhý)	Metrický závit
Šírka kľúča	19

Normy

NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

k	7.5
P	1.75
s	19

Technický náčrt

