




Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Pozinkované 8.8 M14X65/ S=22

Číslo položky 01210.140.065

Značka -

UBB 950351074659

UNSPSC 31161620

EAN 8715492031112

PKG. of 50 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M14
Dĺžka	65 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017

Technické špecifikácie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	65
P	2
s	22

Technický náčrt

