FABORY



Skrutky s osadením a vnútorným šesťhranom **ISO** ≈10642 Oceľ **Dacromet 500 LC Grade A 010.9 M8X16**

Číslo položky	07403.080.016
Značka	-
UBB	952351665353
UNSPSC	31161518
EAN	8715492150028
PKG. of 200	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	16 mm
Trieda	010.9
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Dacromet 500 LC Grade A
Závit	Metrický závit
Info	Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k

Normy

NEN	≈2359
BS	≈4168-8
ISO	≈10642
DIN	≈7991

označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Technické špecifikácie

b (min.)	28
d-D	M8
dk (max.)	16.43
Plný závit L ≤	45
k (max.)	4.96
L (mm)	16
P	1.25
s	5
α	90

Technický nákres

