



Skrutky s osadením a vnútorným šesťhranom ISO 10642 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 010.9 M8X25

Číslo položky	07407.080.025
Značka	-
UBB	500571180982
UNSPSC	31161518
EAN	8715494143042
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	25 mm
Trieda	010.9
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit

Info

Vločkové
pozinkovanie znižuje
riziko vodíkovej
krehkosti. Všetchny
rozměry jsou
informativní hodnoty
a mohou se lišit
v závislosti od
výrobce. Díky
nepříznivé geometrii
hlavy má tento
spojovací materiál

Normy

ISO	10642
DIN	≈7991

sníženou schopnost
zatížení. Pokud
je nutné označit
ocelový spojovací
materiál se sníženým
zatížením (jako
8.8 / 10.9 / 12.9), k
označení pevnostní
třídy je přidána "0".
Tedy 8.8 → 08.8 a
10.9 → 010.9 a 12.9
→ 012.9. Spojovací
materiál z nerezové
ocele je označen jen
symbolem stupně
ocele bez pevnostní
třídy 70 (tedy A2-70
→ A2). Staré a nové
označení se může v
některých případech
vyskytnout vedle
sebe.

Technické špecifikácie

b (min.)	28
d-D	M8
dk (max.)	16.43
Plný závit $L \leq$	45
k (max.)	4.96
L (mm)	25
P	1.25
s	5
α	90

Technický nákres

