



Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ Pozinkované 8.8 M16X35

Číslo položky	01210.160.035
Značka	-
UBB	950351075649
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031228
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M16
Dĺžka (L) (mm)	35
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Pozinkované
Závit (dlhý)	Metrický závit

Normy

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technické špecifikácie

k	10
P	2
s	24

Technický náčrt

