
FABORY



Skrutka s polguľatou **hlavou, štvorcovým hrdlom a** šesťhrannou **maticou DIN 603/555** Oceľ **Pozinkované 4.8 M8X170**

Číslo položky	08250.080.170
Značka	-
UBB	954351413461
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555403
PKG. of 50	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	170 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.


Normy

BS	≈4933/3692
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	170
m	6.5

Technický nákres



P	1.25
fn (max.)	5.6
s	13
Vn (max.)	8.58

FABORY