




Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Oceľ Pozinkované 8.8 M16X50

Číslo položky 01210.160.050

Značka -

UBB 950351075987

UNSPSC 31161620

EAN 8715492031259

PKG. of 50 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	50 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technické špecifikácie

d-D	M16
k	10
L (mm)	50
P	2
s	24

Technický náčrt

