

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M8X180

Číslo položky 08250.080.180

Značka -

UBB 950351604646

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555410

PKG. of 50 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	180 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	180
m	6.5

Technický náčrt



P	1.25
fn (max.)	5.6
s	13
Vn (max.)	8.58

FABORY