

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M12X180

Číslo položky 08250.120.180

Značka -

UBB 950351610171

UNSPSC 31161612

EAN 8715492556011

PKG. of 25 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	180 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.


Normy

NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	180
m	10

Technický náčrt



P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7

FABORY