




Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Pozinkované 8.8 M22X70/ S=32

Číslo položky 01210.220.070

Značka -

UBB 950351081092

UNSPSC 31161620

EAN 8715492031860

PKG. of 25 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M22
Dĺžka	70 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

d-D	M22
k	14
L (mm)	70
P	2.5
s	32

Technický náčrt

