

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Pozinkované žlt pasivované |8| M20

Číslo položky	01320.200.001
Značka	-
UBB	950355018652
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042934
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M20
Trieda	8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žlt pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technické špecifikácie

d-D	M20
m	16
P	2.5
s	30

Technický náčrt

