

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Pozinkované čierno pasivované |8| M10

Číslo položky	01326.100.001
Značka	-
UBB	950355957925
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407122
PKG. of 250	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Trieda	8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované čierno pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technické špecifikácie

d-D	M10
m	8
P	1.5
s	17

Technický náčrt

