

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc |8| M5

Číslo položky	01336.050.001
Značka	-
UBB	500571891802
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282079
PKG. of 250	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Trieda	8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technické špecifikácie

d-D	M5
m	4
P	0.8
s	8

Technický náčrt

