
FABORY



Skrutka s polguľatou **hlavou, štvorcovým hrdlom a** šesťhrannou **maticou DIN 603/555** Oceľ **Pozinkované 4.8 M16X80**

Číslo položky	08250.160.080
Značka	-
UBB	950351611658
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556387
PKG. of 25	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	80 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.


Normy

BS	≈4933/3692
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
dk (max.)	38.8
k (max.)	8.95
L (mm)	80
m	13

Technický nákres



P	2
fn (max.)	12.9
s	24
Vn (max.)	16.7

FABORY