

Skrutka so šest'ihhrannou hlavou pre tlakové nádoby apod. ISO 4017 Ocel (AD-W7) Nelegovaná 5.6 M24X55

Číslo položky	08760.240.055
Značka	-
UBB	950351674102
UNSPSC	31161620
EAN	8715492564566
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M24
Dĺžka	55 mm
Trieda	5.6
Vlastnosti nákrutky	Šest'ihhrann
Tvar hlavy	Šest'ihhranné
Materiál	Ocel (AD-W7)
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Info

Specifické vlastnosti spojovacích materiálov pro tlakové nádoby: Určeno pro použití v tlakových nádobách, parních spotřebičích, zařízeních a přírubových přípojkách při teplotách od -10 ° C do + 300 ° C. Splňuje požadavky AD2000-W7, TRD106 a DIN 267-13. Výrobci zařazení do VdTÜV-Merkblatt 1253/4 jsou oprávněni

Normy

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

FABORY

nahradit certifikát
EN 10204 3.1
označením
spojovacích
prostředků třídou
vlastností a značkou
výrobce. Toto
uznání je stejně
akceptováno
společností Lloyd's
Register Energy.pro
tlakové nádoby

Technické špecifikácie

d-D	M24
k	15
L (mm)	55
P	3
s	36

Technický nákres

