



Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc |8| M8

Číslo položky	01336.080.001
Značka	-
UBB	500571892065
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282093
PKG. of 2000	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M8
Trieda	8
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit (dlhý)	Metrický závit

Normy

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technické špecifikácie

s	13
P	1.25
m	6.5

Technický náčrt

