

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc |8| M10

Číslo položky	01336.100.001
Značka	-
UBB	500571892149
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282109
PKG. of 1000	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Trieda	8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit

Normy

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technické špecifikácie

d-D	M10
m	8
P	1.5
s	17

Technický náčrt

