

Šest'hranná matica pre tlakové nádoby apod. ISO 4032 Oceľ Nelegovaná 5-2 M6

Číslo položky	08781.060.001
Značka	-
UBB	500645162438
UNSPSC	31161727
EAN	8717077066878
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Trieda	5-2
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	4032
-----	------

Info

Speciální vlastnosti
šestihranných matic
pro tlakové nádoby
apod.: Určeny k
použití v tlakových
nádobách, parních
strojích, zařízeních a
přírubových spojích
při teplotách od –
10°C do +300 °C,
max. přetlaciích
40 bar. Odpovídají
požadavkům AD-
Merkblatt W7,
TRD 106 dle TÜV
(Technischer
Überwachungsverein)
a ISO 898-2 a
DIN 267-13. V
souladu s TÜV-

Merkblatt Werkstoffe
1253, obdržel
výrobce osvědčení
k dodávkám
těchto šroubů bez
certifikátu 3.1,
obchodní značka
a popis třídy jsou
dostačující. Toto
osvědčení akceptuje
rovněž nizozemský
"Lloyd's Register
Energy".pre tlakové
nádoby

Technické špecifikácie

d-D	M6
m (max.)	5.2
P	1
s	10

Technický náčrt

